

TECHSPEC® Objectif M12 Robuste Blue Series, 25 mm FL, f/8



25mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-387** 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
30.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
35.4mm - 14.5°

Diamètre Max. (mm):
18

Diamètre Externe (mm):

18
Poids (g): 12
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 26.5mm - 10.9°
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0102
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 35.4mm - 14.5°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 40.0mm - 16.2°
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 32.1mm - 13.1°
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.181X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/8
Distorsion (%): 0.59 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.5 - 6.5
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 4.15
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 19.9mm - 8.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 11.90
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -19.03
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 40.0mm - 16.2° Vertical: 26.5mm - 10.9° Diagonal: 44.3mm - 18°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -30.25
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner