

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



25mm FL Front, #14-363



Stock #14-363 3-4 JOURS



1



€1.765,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.765,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
99.51

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
56.4mm - 14.8°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

77.9mm - 32.3°
Filetage Filtre: M62 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 78.5
Diamètre Externe (mm): 78.5
Poids (g): 366.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 42.2mm - 11.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 114.9mm - 29.4°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.02
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 165.5mm - 49.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 127.1mm - 32.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (6)
Remarque: Diameter includes liquid lens
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 63.5mm - 16.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 51.0mm - 13.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.114
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 52.38
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 31.5mm - 8.3°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 72.02
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 4.02
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 127.1mm - 32.3° Vertical: 94mm - 24.3° Diagonal: 162.2mm - 40.3°
Distorsion maximum (%): -2.93
Modèle à lentille liquide intégrée: Optutune EL-10-30-TC-VIS-5D
Position de la Pupille de Sortie (mm): -107.78
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating

temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
