

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Pechan Prism

Stock #36-039 3-4 JOURS



1



€495,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€495,00

Qté 6+

€396,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:

VIS 0° & Aluminized

Substrat: ☐

[N-BK7](#)

Hauteur (mm):

50.45

Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 32.04
Type: Schmidt-Pechan Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.1
Orientation de l'Image: Right-Handed
Spécification du Traitement: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm Roof: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviatiion du Faisceau (°): 0
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Largeur (mm): 29.00
Ray Deviation Tolerance (arcmin): ±10
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner