

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #69-735 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ €129,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€129,00

Qté 6+

€103,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
150.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#: 6
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): 147.70
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.0 x 50.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.49
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 77.78
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, Reference:  5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme