

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Stock #11-481 3-4 JOURS

-

1

+

€25,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24
€25,50
Qté 25+
€22,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
25.0 x 25.0

Angle d'Incidence (°):
0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
605.00

Substrat: 
Longueur (mm): 25.00
Température d'Utilisation (°C): <100
Traitement: Additive Color
Couleur: Red
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.00 Nominal
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 25.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Ouverture Utile (%): ≥85
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (µm): 0.012
Spécification du Traitement: T_{avg} <1.0% @ 390 - 570nm, T_{avg} >85% @ 620 - 750nm T_{abs} <2.0% @ 415 - 550nm, T_{abs} >80% @ 630 - 750nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme