

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm



25mm Focal Length, #59-871



Stock **#59-871** ☐ En Stock



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
30.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
14.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

19.8°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 31
Diamètre Externe (mm): 31.0
Poids (g): 49
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 10.9°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.3
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0706
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 19.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 16.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 13.1°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG 0.243
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.4 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.14
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 8.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 18.74
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -12.43
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 19.8° Vertical: 14.9° Diagonal: 24.6°
Distorsion maximum (%): 0.2
Position de la Pupille de Sortie (mm): -14.14
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233:

