

TECHSPEC® 25mm Objectif à Distance Focale Fixe VIS-NIR Série C



25mm Focal Length, #67-715

Stock **#67-715** ☐ En Stock



1



€430,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€430,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
30.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
25.4mm - 14.5°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
35mm - 19.8°

Filetage Filtre:

M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 31
Diamètre Externe (mm): 31.0
Poids (g): 48
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 19mm - 10.9°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.39
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0706
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 36.5mm - 19.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 29.9mm - 16.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 24.0mm - 13.1°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.243
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.4 - f/16
Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.14
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 14.9mm - 8.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 18.74
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -12.43
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 36.6mm - 19.8° Vertical: 27.4mm - 14.9° Diagonal: 45.9mm - 24.6°
Distorsion maximum (%): 0.22
Position de la Pupille de Sortie (mm): -14.14
Lens Wavelength Range: VIS-NIR
Imaging Lens Type: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

