

Objectif F-Theta Edmund Optics®, 1064 nm, 270 mm FL



Stock #15-183 3-4 JOURS

- 1 + **€1.121,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€1.121,00

Qté 5+
€1.009,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Distance Focale FL (mm):
273.20

Diamètre Max. (mm):
106

Angle Balayé (°):

±24.10
Champ Balayé (mm): 164.0 x 164.0
Filetage: M85 x 1.0
Télécentricité (°): Not Specified
Transmission (%): ≥95
Type: F-Theta Lens
Distance de Travail (mm): 313.0
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1064
Distance de Flange (mm): 352.5
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 31
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 12
Longueur Maximum (mm): 73.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner