


TECHSPEC® 25mm Dia. x 500mm EFL, Non Traité, Lentille DCX UV

UV Fused Silica Double-Convex (DCX) Lenses

Stock **#48-303** 3-4 JOURS[D'autres traitements](#)- 1 + **€122,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€122,00

Qté 6+

€97,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):
498.85

Distance Focale EFL (mm):
500.00

Traitement:
Uncoated

Spécification du Traitement:
Uncoated

Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface:
40-20

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Centrage (arcmin):
<1

Biseau:
Protective bevel as needed

Épaisseur Centrale CT (mm):
3.35 ±0.10

Épaisseur au Bord ET (mm):
3.01

Rayon R₁=R₂ (mm):
457.93

Ouverture Utile CA (mm):
24.00

f#:
20.00

Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Ouverture Numérique NA:
0.03

Type:
Double-Convex Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 219:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)