

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 27 mm de diamètre x 13 mm FL



Stock **#15-536** CONTACT

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€61,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€61,00

Qté 11+
€54,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
27.00 +0.1/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
13.00

Ouverture Numérique NA:
0.88

Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.90
Substrat: B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 21
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.0
Épaisseur Centrale CT (mm): 9.25 ±0.25
f/#: 0.6
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 23.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme