

TECHSPEC® 25 mm Dia. x 5 mm Epaisseur, non traité, Fenêtre en ZnSeStock #39-393 3-4 JOURS- 1 + **€305,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€305,00

Qté 11+

€274,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Biseau:**
Protective as needed**Ouverture Utile (%):**
90**Ouverture Utile CA (mm):**

22.50

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm):
5.00 ±0.1

Traitement:
Uncoated

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):
7.57

Densité (g/cm³):
5.27

Bords:
Fine Ground

Indice de Réfraction n_d:
2.631

Dureté de Knoop (kg/mm²):
120

Parallélisme (arcmin):
<3

Rapport de Poisson:
0.28

Substrat:
Zinc Selenide (ZnSe)

Planéité de Surface (P-V):
M10 @ 10.6µm

Qualité de Surface:
40-20

Type:
Protective Window

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
600 - 18000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
