

TECHSPEC® 285 nm CWL, 12,5 mm Dia., Filtre Passe-Bande OD 4; 10 nm à Traitement Dur



TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

Stock **#35-875** 3-4 JOURS



1



€200,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€200,00

Qté 6+

€157,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm): 8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 285.00 ±2.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2.0
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2.0
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Transmission Min. (%): >65
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: SO2 Absorption Band
Gamme de Blocage (nm): 200 - 650
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 2.0 ±0.5 typical

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme