

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



28mm Focal Length, #85-199

Stock #85-199 3-4 JOURS

-

1

+

€1.925,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.925,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
106.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
95.9mm - 13.1°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
132.0mm - 17.9°

Filetage Filtre:

M67 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 71
Poids (g): 546
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 71.9mm - 9.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 33
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 192.4mm - 25.9°
Cercle Image Max. (mm): 43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0114
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 553.5mm - 67.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm: 553.5mm - 67.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 261.0mm - 34.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 213.7mm - 28.6°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (8)
Remarque: Optimized Working Distance: 400 - 700mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 107.9mm - 14.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 86.9mm - 11.8°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 28.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.067
Taille maximale du capteur: 35mm
Distance de Travail (mm): 400 - ∞
Monture: F-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/22
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 29.89
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 53.9mm - 7.4°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 39.73
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -16.03
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 532.1mm - 65° Vertical: 395.4mm - 50.6° Diagonal: 669.4mm - 77.4°
Distorsion maximum (%): -3.28
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H: 445.9mm - 56.1°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 339.6mm - 44.2°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -31.18
Distance de Travail Optimale (mm): 400 - 700
Lens Wavelength Range: VIS

Imaging Lens Type:
Lens for Large Format Sensors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

REACH 201:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

