

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



25mm HPI Series Lens

Stock #33-823 3-4 JOURS



1



€560,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€560,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
48.23

Filetage Filtre:  
M34 x0.50 with required adapter [#11-610](#)

Diamètre Max. (mm):  
29.2

Poids (g):

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                                                                                                                                      |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>4.48                                                                                           |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":</b><br>86.1mm - 28.4°                                                                    |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>17.60                                                                                                 |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0248                                                                                    |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>95.9mm - 31.3°                                                           |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":</b><br>95.9mm - 31.3°                                                                  |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>7 (6)                                                                                            |
| <b>Front Thread:</b><br>M27.5 x0.5 (Female)                                                                                             |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1"                                                                                                |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                 |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>25.00                                                                                                |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.155                                                                                            |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1.1"                                                                                              |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>150 - ∞                                                                                             |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                              |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/2.8                                                                                                        |
| <b>Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                                              |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                             |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>28.11                                                                                   |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>34.43                                                                                  |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-13.27                                                                                 |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 92.6mm - 31.1°<br>Vertical: 68.8mm - 23.6°<br>Diagonal: 117.4mm - 38.3° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>0.919                                                                                                 |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-21.69                                                                                 |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>150 - ∞                                                                                    |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                    |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team        |

## Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |