

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 25 mm, f/5



Stock **#33-661** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕

€360,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€360,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
26.40

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
42.0mm - 13.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 57.9mm - 19.1°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30
Poids (g): 30
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 31.5mm - 10.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.76
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0136
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Remarque: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended.
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 47.3mm - 15.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 38.1mm - 12.6°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.184
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/5
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 22.94
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 22.66
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -13.81
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 49.8mm - 19.1° Vertical: 37.2mm - 14.4° Diagonal: 62.5mm - 23.7°
Distorsion maximum (%): 0.07
Modèle à lentille liquide intégrée: Corning® Varioptio® A-25H0
Position de la Pupille de Sortie (mm): -13.53
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner