

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Stock #39-725

3-4 JOURS



1



€449,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€449,00

Qté 10+

€396,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser UV-VIS (250-532nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

Broadband

Ouverture d'Entrée (mm): 8
Ouverture de Sortie (mm): 23
Puissance d'Expansion: 2X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 85.90
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5
Transmission (%): >95.0 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 74
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 for 4.0mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.25% @ 250 - 532nm @ 0° AOI
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 532
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 1 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner