

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union▼

SUBMIT



Stock #47-458

3-4 JOURS

⊖

1

⊕

€162,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€162,50

Qté 6+

€130,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
MgF₂ & Aluminized

Substrat:

▼

[N-BK7](#)

Longueur (mm):
25.00

Qualité de Surface: 40-20
Type: Penta Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur des Côtés (mm): 25.00
Orientation de l'Image: Right-Handed
Spécification du Traitement: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ Entrance & Exit Faces: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin): ±1
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.00
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner