

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm



25mm FL, #33-305



Stock **#33-305** ☐ En Stock

- 1 +

€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
31.28

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
54.0mm - 14.6°

Filetage Filtre:

M25.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30.00
Poids (g): 48
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 40.4mm - 11.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 4
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0306
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 60.8mm - 16.4°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 60.8mm - 16.4°
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 48.9mm - 13.2°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG 0.119
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mbunt
Ouverture (f/#): f/1.85 - f/16
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 15.05
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 30.3mm - 8.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 29.11
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -12.34
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 60.8mm - 16.4° Vertical: 45.5mm - 12.3° Diagonal: 76.3mm - 20.4°
Distorsion maximum (%): -0.15
Longueur Maximum (mm): 31.28
Position de la Pupille de Sortie (mm): -44.48
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
