

TECHSPEC® Objectif M12 Blue Series, 2 mm FL, f/2,5



2mm FL Blue Series M12 Imaging Lens



Stock #89-336 3-4 JOURS



1



€119,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49

€119,00

Qté 50+

€94,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
21.74

Diamètre Max. (mm):
18

Diamètre Externe (mm): 18
Poids (g): 9
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 464.4mm - 131.5°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0039
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 464.4mm - 131.5°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 2.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.020X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/2.5
Distorsion (%): -81.065 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 2.26
Spécification du Traitement: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 4.51
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 243.3mm - 98.6°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 6.31
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 0.96
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 477.2mm - 133.1° Vertical: 249.3mm - 100.2° Diagonal: 1590.3mm - 165.3°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -13.41
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance M12 Lens

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner