

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 266nm, 1X - 3X, Expanseur Variable de Faisceaux



Research-Grade Variable Beam Expanders



Stock **#87-559** 3-4 JOURS

- 1 +

€1.425,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€1.425,00

Qté 5+

€1.255,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 ±0.06

Traitement:

Laser V-Coat (266nm, 355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 266
Ouverture d'Entrée (mm): 10
Ouverture de Sortie (mm): 30
Puissance d'Expansion: 1X - 3X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 172.30
Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%): >95 @ DWL
Type: Beam Expander
Poids (g): 577
Diamètre du Logement (mm): 58.2
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 266nm for Input Beam ≤5mm
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 265 - 267nm R _{abs} <0.25% @ 354 - 356nm R _{avg} <1.0% @ 260 - 365nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 260 - 365
Style: Variable Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 2 J/cm ² @ 10ns, 20 Hz, 266nm
Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner