

TECHSPEC® Miroir Ultrarapide, 241-271 nm, 25,4 mm de dia.



Stock #11-735 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€227,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€227,00

Qté 6+
€201,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.


Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Ti:Sapphire 3rd Harmonic

Ouverture Utile (%) : >80
Spécification du Traitement : R _s >98.5% @ 235 - 280nm R _p >97.5% @241 - 271nm
GDD Specification : 0 ±10fs ² @ 241 - 271nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 241 - 271
Planéité de Surface (P-V) : λ/10 over central 15mm
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Ultrafast (241-271nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 266
Diamètre (mm) : 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.10
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat :  Fused Silica (Coming 7980)
Parallélisme (arcsec) : <10
Damage Threshold, By Design :  0.26 J/cm ² @ 258nm, 177fs FWHM, P-polarization, 1 pulse (typical) 0.2 J/cm ² @ 258nm, 177fs FWHM, 10kHz, P-polarization, 1000 pulses (typical) 0.3 J/cm ² @ 258 nm, 1 ps FWHM, 100 Hz, P-polarization, 1000 pulses

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 205 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner