


[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

Sténopé Noirci Acktar, Non Monté, Ouverture de 300 µm de dia.

See More by [Acktar](#)



Acktar Blackened Pinholes (unmounted)



Stock #15-390 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€134,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€134,00

Qté 10+

€120,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Unmounted

Diamètre Externe (mm): 9.53 ±0.1
Construction: Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (µm): 300 ±3
Épaisseur (mm): 0.02 nominal
Traitement: Magic Black™
Absorption (%): 99
Numéro de Modèle: PA-1-2-300

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme