

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Stock #15-599 ☐ En Stock



1



€293,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€293,00

Qté 6+

€234,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Dielectric Mirror (320-450nm)

Spécification du Traitement:
Hypotenuse: R_{avg} >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
R_{avg} >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
R_{avg} >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 320 - 450
Longueur des Côtés (mm): 30.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 42.40
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Type de Traitement: Dielectric
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Ouverture Utile (%): 90
Type: Right Angle Mirror
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner