

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 28mm, Focale Longue, Objectif a Distance Focale Fixe Serie LR



28mm Focal Length, #85-200

Stock #85-200 3-4 JOURS



1



€1.925,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.925,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
106.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
168.5mm - 13.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
232.0mm - 18.4°

Filetage Filtre:

M67 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 71
Poids (g): 554
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 126.3mm - 10.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 33
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 338.5mm - 26.5°
Cercle Image Max. (mm): 43.30
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0066
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 982.6mm - 68.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm: 982.6mm - 68.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 599.1mm - 45.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 376.1mm - 29.4°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (8)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 189.7mm - 15.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 152.7mm - 12.1°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 28.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.038
Taille maximale du capteur: 35mm
Distance de Travail (mm): 700 - ∞
Monture: F-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 30.14
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 94.7mm - 7.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 40.09
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -15.27
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 943.9mm - 66.7° Vertical: 698.7mm - 51.9° Diagonal: 1193.3mm - 79.5°
Distorsion maximum (%): -4.71
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-H: 788.9mm - 57.6°
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 599.1mm - 45.3°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -30.91
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Lens for Large Format Sensors
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

REACH 201:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)