

TECHSPEC® Objectif UCf 2X, 0,15 NA



Stock **#36-278** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕ **€195,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€195,00
Qté 3+
€180,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
4.4

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
7.04

Distance Focale FL (mm):
8.00

Longueur (mm):

10.80
Grossissement: 2X
Diamètre Max. (mm): 29.0
Taille maximale du capteur: 1.1"
Monture: C-Mount
Ouverture Numérique NA: 0.15
Filetage: C-Mount
Type: Fluorite
Pouvoir de Résolution (µm): 4.44
Profondeur de champ (µm): 12.00
Distance de Travail (mm): 11.3
Poids (g): 19
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Style: Finite Conjugate
Fabricant: Edmund Optics®
Numéro de Champ: 17.6

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner