

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



65mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock #63-734 3-4 JOURS



1



€588,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€588,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
76.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
3.2mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
4.4mm

Filetage Filtre:
M25.5 x0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Diamètre Max. (mm): 18.00
Poids (g): 45
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 2.4mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.058
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 5 (4)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.1
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0617
Front Thread: M17 x0.5 (Female)
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 2X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 65
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/17.3
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±0.23mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 4.4 x3.3
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner