

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union



SUBMIT



Diffuseurs Holographiques UV

Stock #35-693 3-4 JOURS



1



€457,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€457,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±1

Angle de Diffusion (°):
2 (FWHM)

Ouverture Utile CA (mm):
21.6 ±0.1

Diamètre (mm):
25.00 ±0.1

Température d'Utilisation (°C):

-40 to +170
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Transmission (%): Typical: 90
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Construction: Mounted
Épaisseur de Monture (mm): 4.7 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme