

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #35-787 

CONTACT

-

1

+

 €47,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€47,50

Qté 6+

€38,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:  
VIS 0° (425-675nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):  
±30

Biseau:  
Protective bevel as needed

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                             |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1                               |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>632.8                                                 |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>12.50 +0.00/-0.10                                                              |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.5                                                                |
| <b>Orientation de l'Image:</b><br>Beam Deviation                                                        |
| <b>Puissance (Dioptres):</b><br>3.49                                                                    |
| <b>Ray Deviation @ 633nm (°):</b><br>2.00                                                               |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                                      |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                               |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>20-10                                                                     |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.50                                                                          |
| <b>Type:</b><br>Wedge Prism                                                                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>425 - 675                                                      |
| <b>Angle de Bord:</b><br>3° 52'                                                                         |
| <b>Remarque:</b><br>Specifcy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge |
| <b>Power (fringes) @ 632.8nm:</b><br>0.50                                                               |
| <b>Irregularity (fringes) @ 632.8nm:</b><br>0.20                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |