

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #83-979 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€212,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€212,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
12.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 1.6
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 1.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Rayon R₁ (mm): 7.20
Rayon R₂ (mm): -7.2
Rayon R₃ (mm): -27.8
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.91
Substrat: 
Qualité de Surface: 20-10
f/#: 6.00
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

Reach 181: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner