

**TECHSPEC® Fenêtre en Saphir Traitée AR NIR I, 30 mm de dia., 1 mm d'épaisseur**Stock #39-256 3-4 JOURS- 1 + **€175,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-24

€175,00

Qté 25+

€140,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):**  
72.24**Orientation Axiale:**  
Random**Biseau:**  
Protective as needed

**Birefringence ( $n_o - n_e$ ):**  
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis

**Ouverture Utile (%):**  
≥90

**Ouverture Utile CA (mm):**  
27.00

**Diamètre (mm):**  
30.00 ±0.25

**Épaisseur (mm):**  
1.00 ±0.10

**Traitement:**  
NIR I (600-1050nm)

**Spécification du Traitement:**  
 $R_{avg} \leq 0.5\%$  @ 600 - 1050nm

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE ( $10^{-6}/^{\circ}C$ ):**  
8.8

**Densité ( $g/cm^3$ ):**  
3.97

**Bords:**  
Fine Ground

**Indice de Réfraction  $n_d$ :**  
1.77

**Dureté de Knoop ( $kg/mm^2$ ):**  
1900

**Parallélisme (arcmin):**  
≤3.5

**Rapport de Poisson:**  
0.27

**Substrat:**  
Sapphire ( $Al_2O_3$ )

**Planéité de Surface (P-V):**  
 $2\lambda$  (typical)

**Qualité de Surface:**  
80-50

**Type:**  
Protective Window

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
600 - 1050

**Module d'Élasticité de Young (GPa):**  
435

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)