

TECHSPEC® 2mm Dia x 9mm FL, traité VIS 0°, Lentille Achromatique



Stock **#83-978** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€212,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€212,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
2.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
9.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 1.6
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 1.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Rayon R₁ (mm): 5.38
Rayon R₂ (mm): -5.38
Rayon R₃ (mm): -20.79
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.88
Substrat:  N-PSK53A / N-LASF9
Qualité de Surface: 20-10
f/#: 4.5
Ouverture Numérique NA: 0.11
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

Reach 181: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner