

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Stock #11-542 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€590,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€590,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
320 ±1

Longueur d'Onde Blasée (nm):

230
Diamètre (mm): 64.00
Traitement: Bare Aluminum
Substrat:  N-BK7
Type: Polychromator
Diffraction Efficiency (%) : ≥65 @ 225nm ≥50 @ 300nm ≥18 @ 500nm
Radius of Curvature (mm): 109.77
Groove Profile: Blazed
Angle of Incidence, α (°): 12
Diffraction Angle, β @ 200nm (°): -8.3
Object Distance, l_o @ 200nm: 105.4
Focal Distance, l_b @ 200nm: 111.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 12.0
Diffraction Area Diameter (mm): ≥39

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner