

Cristal non linéaire LBO Type I, 3 x 3 x 15 mm, 1064 nm SHG



Stock #11-173 [CONTACT](#)



1



€400,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€400,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Cristal:
LBO

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Dimensions (mm):
3.0 x3.0 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm):
15.00 +0.0/-0.1

Chanfrein de Protection:
<0.1mm x45°

Orientation Θ/Φ (°): 90/11.6
Traitement: AR Coating
Spécification du Traitement: S1: 532 & 1064nm AR Coating S2: 532 & 1064nm AR Coating
Parallélisme (arcsec): <20
Perpendicularity (arcmin): <5
Qualité de Surface: 20-10
Planéité de Surface (P-V): $\lambda/10$
Monture: Unmounted
Applications Typiques: SHG @ 1064nm, Type I
Type: Nonlinear Crystal
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner