

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#86-217** ☐ En Stock

-

1

+

€505,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€505,00
Qté 10+
€420,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Densité Optique OD:
≥6.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 328.30
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 325
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 200 - 325
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >90
Type: Longpass Filter
Largeur de Transition (nm): <3.3
Ouverture Utile (%): >80
Durabilité: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Front d'Onde Transmis, RMS: <λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5
Remarque: Bandwidth (nm): >400
Spécification du Traitement: T _{avg} ≥90% @ 329.2 - 733.1nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 733
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm): 325.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner