


Cristal non linéaire LBO Type II, 3 x 3 x 10 mm, 1064 nm THG



Stock #11-174 3-4 JOURS

- 1 + **€305,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€305,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Cristal:
LBO

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Dimensions (mm):
3.0 x 3.0 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm):
10.00 +0.0/-0.1

Chanfrein de Protection:
<0.1mm x 45°

Orientation Θ/Φ (°): 42.2/90
Traitement: AR Coating
Spécification du Traitement: S1: 532 & 1064nm AR Coating S2: 355nm AR Coating
Parallélisme (arcsec): <20
Perpendicularity (arcmin): <5
Qualité de Surface: 20-10
Planéité de Surface (P-V): $\lambda/10$
Monture: Unmounted
Applications Typiques: THG @ 1064nm, Type II
Type: Nonlinear Crystal
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner