

TECHSPEC® 325nm, 25mm de Diamètre, Filtre Passe-Bande OD 6 à Raie Laser



Stock **#68-957** ☐ En Stock

☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€665,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€665,00

Qté 10+
€585,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Largeur de Bande (nm):

1.2
Gamme de Blocage OD 5 (nm): 291 - 321.8 & 328.3 - 380.7
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 299 - 320.1 & 329.9 - 357.5
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 21.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 325.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 325
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 2.30
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥80
Type: Bandpass Filter
Durabilité: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner