



[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

300 x 300mm, 1λ Film Retardateur en Polymère



Retarder Film with protective film removed



Stock #88-259 En Stock

1 **€257,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€257,00

Qté 11+

€238,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
560

Substrat:
[Polymer Film WP560](#)

Longueur (mm):
300.00

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +50

Retard:
1λ

Dimensions (mm):
300.0 x 300.0

Épaisseur (mm):
0.15 ±0.015

Transmission (%):
>89

Type:
Retarder Film

Tolérance Dimensionnelle (mm):
+0.0/-2.0

Construction:
Polarizing Film

Décalage de Phase (°):
360.00

Dispersion de Nébulosité (%):
<1

Remarque:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 700

Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 1000

Largeur (mm):
300.00

Retardation (nm):
560 ±10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 235:
[Conforme](#)