


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.


Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Retarder Film with protective film removed



Stock #14-725 3-4 JOURS

-

1

+

€149,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€149,00
Qté 11+
€131,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
588

Substrat:
[Polymer Film WP140HE](#)

Longueur (mm): 300.00
Température d'Utilisation (°C): -40 to +120
Retard: λ/4
Dimensions (mm): 300.0 x 300.0
Épaisseur (mm): 0.06 ±0.003
Transmission (%): >89
Type: Retarder Film
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-2.0
Construction: Polarizing Film
Décalage de Phase (°): 90.00
Dispersion de Nébulosité (%): <1
Remarque: Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Heat Resistance (°C x Hours): 80 x 1000
Largeur (mm): 300.00
Indice de Réfraction n_d: 1.58
Retardation (nm): 147 ±4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme