

➤

SUBMIT



☐ 3-4 JOURS

1

€275,00

AJOUTER AU PANIER

€275,00

€220,00

Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective bevel as needed

Traitement:
N4 MgF₂ @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Construction: Cube	
Dimensions (mm): 30.0 x 30.0 x 30.0 ±0.10	
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 30/70	
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5	
Substrat: ☐ N-BK7	
Planéité de Surface (P-V): λ/4	
Qualité de Surface: 60-40	
Type: Standard Beamsplitter	
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700	

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme	
Reach 223: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	