

TECHSPEC®

# Lentille Asphérique de Précision, Traitée 350-700 nm, 30 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,66



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#16-964** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€435,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€435,00

Qté 6+

€348,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
30.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.50 @ 587.6nm                                                                                                                           |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.66                                                                                                    |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>13.53                                                                                         |
| <b>Substrat:</b>                                         |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br>0.4λ                                                                                |
| <b>Traitement:</b><br>VIS-EXT+ (350-700nm)                                                                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI<br>R <sub>abs</sub> <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><3                                                                                                           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                                       |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>27.00                                                                                                  |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>6.62                                                                                                 |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>15.00 ±0.10                                                                                         |
| <b>f#:</b><br>0.75                                                                                                                        |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                              |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                                                                                                    |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>350 - 700                                                                                        |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                                                                    |
| <b>Puissance (Dioptres):</b><br>44.44                                                                                                     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |