

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [AdiOptica](#)



Stock #12-240 3-4 JOURS



1



€3.356,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€3.356,00

Qté 5+

€3.019,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
20

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355, 532
Diamètre (mm): 42.00
Numéro de Modèle: πShaper_NUV_Qr10
Longueur (mm): 29.00
Transmission (%): >99
Type: Beam Shaper
Poids (g): 50
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 335 - 560
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 8 - 12
Maximum Input Power, CW (kW): 0.2
Filetage interne: M30 x0.75
Diamètre extérieur: M30 x0.75
Compatible Adapter: #12-322
Input Beam Mode: TEM ₀₀
Typical Input Beam Mode Quality, M²: <1.5
Input Beam Divergence (mrad): ±20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme