

TECHSPEC® 355nm, Filtre Coupe-Bande OD 6, 50 mm de Diamètre



TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

Stock **#39-388** 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€1.580,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€1.580,00
Qté 6+
€1.264,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Densité Optique OD:
≥6.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

355.00
Longueur d’Onde de Conception DWL (nm): 355
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 26.00
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): 280 - 300nm: T _{avg} >50 300 - 700nm: T _{avg} >90
Bande de Transmission (nm): 280 - 700
Type: Notch Filter
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Ouverture Utile (%): 85
Réfectivité à la Longueur d’Onde Centrale CWL (%): >99.5
Front d’Onde Transmis, RMS: <1λ
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme