

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #68-927 ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

 €332,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€332,00

Qté 10+

€292,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Largeur de Bande (nm):

1.3
Gamme de Blocage OD 5 (nm): 314.8 - 351.8 & 358.6 - 422.5
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 326.6 - 349.7 & 360.3 - 390.5
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 355.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 2.50
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥80
Type: Bandpass Filter
Durabilité: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner