

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

Numérique de stock



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#16-985**

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€520,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€520,00

Qté 6+

€416,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
30.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

17.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.86
Distance Focale Arrière BFL (mm): 10.30
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: NIR+ (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 27.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.17
Épaisseur Centrale CT (mm): 13.00 ±0.10
f#: 0.58
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 57.14

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme