

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-497 CONTACT

-

1

+

€9.584,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€9.584,00

Qté 5+

€8.626,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355

Diamètre (mm):
42.00

Diamètre du Faisceau d'Entrée, 1/e² (mm):
12.0 - 12.1

Numéro de Modèle: πShaper 12_12_355_HP
Longueur (mm): 358.00
Filetage: M27 x 1
Type: Beam Shaper
Poids (g): <530
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 330 - 380
Style: Flat Top
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm² @ 5ns (typical)
Diamètre de Sortie, FWHM (mm): 11.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme

