

Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée MgF₂, 30 mm de dia. x 17,5 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-683** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€55,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€55,00
Qté 11+
€48,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
30.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.86

Distance Focale Arrière BFL (mm): 10.40
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 5/5 x0.63; E 0.4
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.6
Épaisseur Centrale CT (mm): 14.00 ±0.20
f/#: 0.58
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 28.0
Rayon R₂ (mm): 24.0
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme