

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock #15-895 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 €69,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€69,50

Qté 11+

€61,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
30.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.86

Distance Focale Arrière BFL (mm): 10.40
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 5/5 x0.63; E 0.4
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.6
Épaisseur Centrale CT (mm): 14.00 ±0.20
f/#: 0.58
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 28.0
Rayon R₂ (mm): 24.0
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme