

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



35mm FL, #33-306



Stock **#33-306** 3-4 JOURS



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
52.76

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
40.7mm - 10.6°

Filetage Filtre:

M25.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 30.5mm - 7.9°
Max. Protrusion Derrière (mm): 4.58
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0392
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 56.0mm - 11.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 45.9mm - 11.9°
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 36.9mm - 9.6°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG 0.158
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.85 - f/16
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 34
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 22.8mm - 6.0°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 49.24
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -19.45
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 45.9mm - 11.9° Vertical: 34.3mm - 8.9° Diagonal: 57.5mm - 14.9°
Distorsion maximum (%): -0.22
Longueur Maximum (mm): 52.76
Position de la Pupille de Sortie (mm): -46.7
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance:

