

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Stock #35-184

3-4 JOURS



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
36.69

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
28.0mm - 10.4°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
38.5mm - 14.2°

Filetage Filtre:

M30.5 x0.50 with required adapter #89-932
Diamètre Max. (mm): 33.8
Poids (g): 65
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 21.0mm - 7.8°
Max. Protrusion Derrière (mm): 3.32
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0235
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 38.5mm - 14.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 31.5mm - 11.7°
Front Thread: M25.5 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 25.4mm - 9.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 33.80
Distance Focale FL (mm): 35.00
Grossissement Primaire PMAG 0.23
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 165 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/4.0
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 21.27
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 15.7mm - 5.9°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 22.42
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -20.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 38.5mm - 14.3° Vertical: 28.8mm - 10.8° Diagonal: 48.1mm - 17.8°
Distorsion maximum (%): 0.17
Position de la Pupille de Sortie (mm): -21.87
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner