

Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée MgF₂, 30 mm de dia. x 26,9 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-682** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€55,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€55,00

Qté 11+
€48,60

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
30.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
26.90 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.56

Distance Focale Arrière BFL (mm): 20.70
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
Ouverture Utile CA (mm): 28.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.9
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.00 ±0.20
f#: 0.90
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 30.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme